




Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M8X100

Artículo No.	24862.080.100
Marca	-
UBB	951353018447
UNSPSC	31162400
EAN	8715493594081
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	100 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-129
----	---------

Especificación técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	20
Rosca total C ≤	60
k (max.)	4.4
L (mm)	100
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Diseño técnico

