

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica con ranura DIN 7971 C Acero Niquelado ST3,9X25MM



Artículo No.	26000.039.025
Marca	-
UBB	950352038927
UNSPSC	31161507
EAN	8715492650047
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.9 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	1481 C
NF	E25-663 C
DIN	7971 C
BS	4174

Especificación técnica

D (mm)	3.9
dk	7.5
k	2.25
L (mm)	25
n	1
P	1.4

Diseño técnico

