


Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica con ranura DIN 7971 C Acero Niquelado ST4,8X9,5MM



Artículo No.	26000.048.009
Marca	-
UBB	950352238253
UNSPSC	31161507
EAN	8715492650160
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8
Anchura (L) (mm)	9.5
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca (larga)	Autorroscante

Info Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	1481 C
BS	4174
DIN	7971 C
NF	E25-663 C

Especificación técnica

d_k	9.5
k	2.8
n	1.2
P	1.60

Diseño técnico

