



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero Niquelado ST3,5X13MM

Artículo No.	26040.035.013
Marca	-
UBB	950352051946
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651372
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	13 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

BS	4174
DIN	7973 C
NF	E25-661 C
ISO	1483 C

Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk	6.8
f ≈	1.2
k ≈	2.1
L (mm)	13
n	1

Diseño técnico

