



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero Niquelado ST3,9X38MM

Artículo No.	26040.039.038
Marca	-
UBB	950352053199
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651501
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.9 mm
Longitud	38 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	1483 C
BS	4174
DIN	7973 C
NF	E25-661 C

Especificación técnica

D (mm)	3.9
dk	7.5
f ≈	1.3
k ≈	2.3
L (mm)	38
n	1

Diseño técnico

