



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero Niquelado ST4,2X25MM

Artículo No.	26040.042.025
Marca	-
UBB	950352053686
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651556
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2
Anchura (L) (mm)	25
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca (larga)	Autorroscante

Info Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

BS	4174
ISO	1483 C
NF	E25-661 C
DIN	7973 C

Especificación técnica

d_k	8.1
$f \approx$	1.4
$k \approx$	2.5
n	1.2
P	1.40

Diseño técnico

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

