FABORY



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero Niquelado ST5,5X32MM

Artículo No.	26040.055.032
Marca	-
UBB	950352055251
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651730
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5.5 mm
Longitud	32 mm
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	1483 C
BS	4174
NF	E25-661 C
DIN	7973 C

Especificación técnica

D (mm)	5.5
dk	10.8
f ≈	1.7
k ≈	3.4
L (mm)	32
n	1.6

Diseño técnico

FABORY

