FABORY

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero Niquelado ST5,5X50MM

Artículo No.	26040.055.050
Marca	-
UBB	950352055418
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651761
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5.5 mm
Longitud	50 mm
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	1483 C
BS	4174
NF	E25-661 C
DIN	7973 C

Especificación técnica

D (mm)	5.5
dk	10.8
f ≈	1.7
k ≈	3.4
L (mm)	50
n	1.6

Diseño técnico

FABORY