
FABORY



Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST4,8X13MM

Artículo No.	26080.048.013
Marca	-
UBB	950352344267
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652362
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	13 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ASME	≈B18.6.5M-AB
BS	≈4174-AB
ISO	≈1479 C
NF	≈E25-662 C
DIN	7976 C

Especificación técnica

D (mm)	4.8
k	3
L (mm)	13
P	1.6
s	8

Diseño técnico

