
FABORY



Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST4,8X16MM

Artículo No.	26080.048.016
Marca	-
UBB	950352344341
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652379
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	16 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7976 C
BS	≈4174-AB
ASME	≈B18.6.5M-AB
NF	≈E25-662 C
ISO	≈1479 C

Especificación técnica

D (mm)	4.8
k	3
L (mm)	16
P	1.6
s	8

Diseño técnico

