



Tornillo autorroscante hexagonal DIN 7976 C Acero Cincado ST4,8X25MM

Artículo No.	26080.048.025
Marca	-
UBB	950352344671
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652393
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Normas

BS	≈4174-AB
NF	≈E25-662 C
ASME	≈B18.6.5M-AB
ISO	≈1479 C
DIN	7976 C

Especificación técnica

D (mm)	4.8
k	3
L (mm)	25
P	1.6
s	8

Diseño técnico

