



Tornillo autorroscante cabeza hexagonal sin punta DIN 7976 F Acero Cincado ST4,2X9,5MM

Artículo No.	26180.042.009
Marca	-
UBB	500645229856
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064485
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2 mm
Longitud	9.5 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	sin punta

Normas

ISO	≈1479 F
DIN	7976 F
BS	≈4174-B
ASME	≈B18.6.5M-B
NF	≈E25-662 F

Especificación técnica

D (mm)	4.2
k	2.8
L (mm)	9.5
P	1.4
s	7

Diseño técnico

