



Tornillo autorroscante cabeza hexagonal sin punta DIN 7976 F Acero Cincado ST4,8X16MM

Artículo No.	26180.048.016
Marca	-
UBB	950352063255
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652690
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	16 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	sin punta

Normas

BS	≈4174-B
DIN	7976 F
ISO	≈1479 F
ASME	≈B18.6.5M-B
NF	≈E25-662 F

Especificación técnica

D (mm)	4.8
k	3
L (mm)	16
P	1.6
s	8

Diseño técnico

