



Tornillo autorroscante cabeza hexagonal sin punta DIN 7976 F Acero Cincado ST6,3X25MM

Artículo No.	26180.063.025
Marca	-
UBB	950352063826
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652751
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6.3 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	sin punta

Normas

DIN	7976 F
BS	≈4174-B
ASME	≈B18.6.5M-B
ISO	≈1479 F
NF	≈E25-662 F

Especificación técnica

D (mm)	6.3
k	4.8
L (mm)	25
P	1.8
s	10

Diseño técnico

