




Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Niquelado ST4,8X19MM

Artículo No.	26200.048.019
Marca	-
UBB	950352067132
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653079
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	19 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	19
Nr. ranura	2
P	1.6

Diseño técnico

