




Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Niquelado ST4,8X25MM

Artículo No.	26200.048.025
Marca	-
UBB	950352067215
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653086
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	7049 CH
NF	E25-658
DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	25
Nr. ranura	2
P	1.6

Diseño técnico

