




Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica cruciforme DIN 7981 C-H Acero Cincado pasivado a negro ST3,5X9,5MM

Artículo No.	26403.035.009
Marca	-
UBB	500687124676
UNSPSC	31161507
EAN	8717077787230
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	9.5 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7981 CH
NF	E25-658
ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4

Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk	6.9
k	2.6
L (mm)	9.5
Nr. ranura	2
P	1.3

Diseño técnico

