

Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST3,9X25MM



Artículo No.	26432.039.025
Marca	-
UBB	500654302040
UNSPSC	31161507
EAN	8712423008243
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.9 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NF	E25-656 C
DIN	7982 CZ
ISO	7050 CZ

Especificación técnica

D (mm)	3.9
dk	7.5
k ≈	2.3
L (mm)	25
Nr. ranura	2
P	1.4

Diseño técnico

