

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST2,2X16MM



Artículo No.	26660.022.016
Marca	-
UBB	950352295907
UNSPSC	31161507
EAN	8715492944146
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	16 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NF	E25-658
DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk	4.2
k	1.8
L (mm)	16
Nr. ranura	1
P	0.8

Diseño técnico

