



Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST2,9X9,5MM

Artículo No.	26660.029.009
Marca	-
UBB	950352108894
UNSPSC	31161507
EAN	8715492944160
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.9 mm
Longitud	9.5 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	7981 CH
ISO	7049 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4

Especificación técnica

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	9.5
Nr. ranura	1
P	1.1

Diseño técnico

