

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST3,5X50MM



Artículo No.	26660.035.050
Marca	-
UBB	500645241976
UNSPSC	31161507
EAN	8717077065697
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	50 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	7049 CH
DIN	7981 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4

Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk	6.9
k	2.6
L (mm)	50
Nr. ranura	2
P	1.3

Diseño técnico

