



Tornillo autorroscante cabeza avellanada Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero Cincado ST2,2X8MM

Artículo No.	26770.022.008
Marca	-
UBB	500654312692
UNSPSC	31161507
EAN	8712423009301
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	8 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	7982 CZ
ISO	7050 CZ
NF	E25-656 C

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk	4.3
k ≈	1.3
L (mm)	8
Nr. ranura	1
P	0.8

Diseño técnico

