


MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada cruciforme Acero inoxidable (Inox) A2 3X30MM (26)



Artículo No.	30015.030.030
Marca	-
UBB	500512205021
UNSPSC	31161508
EAN	8715494285209
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3 mm
Longitud	30 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Info	Solo cajas completas.F = 9mm sólo si ≥ 40 mm.Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.

Normas

Especificación técnica

D (mm)	3
dk	6
F	0
k	3.5
L (mm)	30

Diseño técnico

Nr. ranura	1
S	26

