FABORY



Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 10X26MM

Artículo No.	39100.100.026
Marca	-
UBB	950359359318
UNSPSC	31163201
EAN	8715492804693
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	10 mm
Longitud	26 mm
Material	Acero muelle
Material técnico	420-560 HV30
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12.Características

Normas

ISO	8752
NEN	2458
DIN	1481
BS	7060

	especiales de los pines rectos ranurados:Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:

Especificación técnica

a (min.)	2
d1 (max.)	10.8
d1 (min.)	10.5
d2 ≈	6.5
D (mm)	10
L (mm)	26
s	2
V	70.16

Diseño técnico