



Chaveta de disco DIN 6888 Acero C45+C Sin revestimiento 3X7,5MM

Artículo No.	39200.030.007
Marca	-
UBB	950359077654
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811073
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Material	Acero
Material técnico	C45+C
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas


BS	4235-2
DIN	6888
ISO	3912

Info (1.) Los valores son válidos cuando se usan llaves de madera para transmitir todo el par de apriete.(2.) Los valores son válidos cuando las llaves de madera se utilizan sólo para el posicionamiento y las fuerzas se transmiten por otros medios, por ejemplo, chavetas paralelas o pernos cónicos.

Especificación técnica

b	3
d2	19
Para eje (1.) \varnothing	10
Para eje (1.) $\varnothing \leq$	12
Para eje (2.) \varnothing	17

Diseño técnico



Para eje (2.) $\varnothing \leq 22$

L \approx 18.57