



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Acero C4C/C10C Sin revestimiento 2,5X6MM

Artículo No.	39400.025.006
Marca	-
UBB	500645354589
UNSPSC	31162201
EAN	8717077082540
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.5 mm
Longitud	6 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Material técnico	C4C/C10C
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

BS	4620
ISO	1051
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	2.5
d2	4.4
d3 (min.)	2.37
D (mm)	2.5
e (max.)	1.25
k (js14)	1.5
L (mm)	6

Diseño técnico

