



Pasador cónico con chanfro DIN 1471 Acero de corte 2X20MM

Artículo No.	39710.020.020
Marca	-
UBB	950359125834
UNSPSC	31163215
EAN	8715492824011
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2 mm
Longitud	20 mm
Material	Acero de corte

Info

V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero). El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero). La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11. La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.

Normas

DIN	1471
NEN	≈2602
ISO	≈8744

Especificación técnica

c ≈	0.25
d1	2

Diseño técnico

d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	20
r ≈	2
Tolerancia	h9
V	2.85

