FABORY



Tornillo cabeza avellanadaPozidriv DIN ≈965 A-Z Aluminio P65 M6X50

Artículo No.	45425.060.050
Marca	-
UBB	500577273690
UNSPSC	31161504
EAN	8715494295208
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	50 mm
Clase	P65
Caracteristicas de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Rosca	Métrica

Normas

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	50
Nr. ranura	3
P	1

Diseño técnico

