FABORY

Tornillo cabeza hexagonal BSW BS ≈1083 Latón Cu2 1/2X2 Inch

Artículo No.	46210.127.050
Marca	-
UBB	950351752643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842343
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1/2 Inch
Longitud	50 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	Cu2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	British Standard Whitworth
Hilos por pulgada	12
Info	La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF)Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Normas

BS	≈1083

Especificación técnica

A	0.82
F	0.343

Diseño técnico

L (mm)	50

FABORY

