




Tornillo mariposa DIN 316 Latón M8X12

Artículo No.	47530.080.012
Marca	-
UBB	951351304666
UNSPSC	31161500
EAN	8715492845627
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	12 mm
Características de conducción	Mariposa
Material	Latón
Rosca	Métrica

Normas

DIN	316
NEN	1624

Especificación técnica

d-D	M8
e (max.)	39
h (max.)	20
L (mm)	12
P	1.25

Diseño técnico

