



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 2X6MM

Artículo No.	50370.020.006
Marca	-
UBB	950368015463
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245342
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2 mm
Longitud	6 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

ISO	1051
DIN	660/124
BS	4620

Especificación técnica

d1	2
d2	3.5
d3 (min.)	1.87
D (mm)	2
e (max.)	1
k (js14)	1.2
L (mm)	6

Diseño técnico

