



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 2,5X8MM

Artículo No.	50370.025.008
Marca	-
UBB	950368016032
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245434
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.5 mm
Longitud	8 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

ISO	1051
BS	4620
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	2.5
d2	4.4
d3 (min.)	2.37
D (mm)	2.5
e (max.)	1.25
k (js14)	1.5
L (mm)	8

Diseño técnico

