

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 3X12MM



Artículo No.	50370.030.012
Marca	-
UBB	950368016602
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245496
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3 mm
Longitud	12 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

Especificación técnica

d1	3
d2	5.2
d3 (min.)	2.87
D (mm)	3
e (max.)	1.5
k (js14)	1.8
L (mm)	12

Diseño técnico

