FABORY



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 5X10MM

Artículo No.	50370.050.010
Marca	-
UBB	950368018194
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245687
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	10 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

ISO	1051
DIN	660/124
BS	4620

Especificación técnica

d1	5
d2	8.8
d3 (min.)	4.82
D (mm)	5
e (max.)	2.5
k (js14)	3
L (mm)	10

Diseño técnico