



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 2X12MM

Artículo No.	50670.020.012
Marca	-
UBB	950368028334
UNSPSC	31162201
EAN	8715492247872
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2 mm
Longitud	12 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

DIN	660/124
BS	4620
ISO	1051

Especificación técnica

d1	2
d2	3.5
d3 (min.)	1.87
D (mm)	2
e (max.)	1
k (js14)	1.2
L (mm)	12

Diseño técnico

