



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 5X20MM

Artículo No.	50670.050.020
Marca	-
UBB	950368030702
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248176
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	20 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

BS	4620
ISO	1051
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	5
d2	8.8
d3 (min.)	4.82
D (mm)	5
e (max.)	2.5
k (js14)	3
L (mm)	20

Diseño técnico

