FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M5X80

Artículo No.	51000.050.080
Marca	-
UBB	500571229185
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134132
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	80 mm
Clase	Min.50
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8

Diseño técnico



FABORY