FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X60

Artículo No.	51000.100.060
Marca	-
UBB	950351764457
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250667
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	70
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60

Diseño técnico



P	1.5
s	17

FABORY