FABORY

# Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M14X50

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 51000.140.050 |
| Marca | - |
| UBB | 950351766353 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492251053 |
| Env. de 50 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M14 |
| Longitud | 50 mm |
| Clase | 70 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero inoxidable |
| Material técnico | A2 |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Rosca | Métrica |
| Info | Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50. |

## Normas

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 40 |
| b (min.): L200mm | 53 |
| b (min.): L≤125mm | 34 |
| d-D | M14 |
| k | 8.8 |
| L (mm) | 50 |

## Diseño técnico