

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M14X55

Artículo No.	51000.140.055
Marca	-
UBB	950351766437
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251060
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	55 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55

Diseño técnico



FABORY