

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M14X160

Artículo No.	51000.140.160
Marca	-
UBB	952351910536
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251190
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	160 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160

Diseño técnico



