

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M16X360



Artículo nr.	51000.160.360
Marca	-
UBB	500571231892
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131827
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	360
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

Diseño técnico

