FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M27X100

Artículo No.	51000.270.100
Marca	-
UBB	950351770546
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252128
Env. de 3	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	100 mm
Clase	Min.50
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	100

Diseño técnico

