

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M27X120

Artículo No.	51000.270.120
Marca	-
UBB	950351770702
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252142
Env. de 3	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	120 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	120

### Diseño técnico



P

3

s

**FABORY**

41