



Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X12

Artículo No.	51029.100.012
Marca	-
UBB	500635833923
UNSPSC	31161518
EAN	8715494553827
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	12 mm
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7380-1
BS	≈4168-6
NF	≈E25-126
ASME	≈B18.3.4M

Info	Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9". Artículos de fijación de acero
------	---

inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

d-D	M10
dk (max.)	17.5
k (max.)	5.5
L (mm)	12
P	1.5
Llave de vaso	50

Diseño técnico

