



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande M1,2X2

Artículo No.	51110.012.002
Marca	-
UBB	500633178826
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612098
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.2
Longitud	2 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Especificación técnica

d-D	M1.2
Thread length (min.)	5
dk (max.)	2.3
Rosca total C ≤	5
k (max.)	0.72
L (mm)	2
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.25

Diseño técnico

