



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X3

Artículo No.	51140.020.003
Marca	-
UBB	500571397552
UNSPSC	31161504
EAN	8715494126144
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	3 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
BS	≈4183
NEN	≈1603
ISO	≈1580
DIN	85

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	16
k (max.)	1.3
L (mm)	3
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Diseño técnico

