
FABORY



Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X8

Artículo No.	51140.020.008
Marca	-
UBB	500633184840
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612715
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	8 mm
Clase	70
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	85
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	16
k (max.)	1.3
L (mm)	8
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Diseño técnico

