

Tuerca hexagonal rosca izquierda DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M24 (LH)

Artículo No.	51162.240.001
Marca	-
UBB	950355597564
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274229
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Izquierda (LH)
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 son propiedades mínimas de clase 50.rosca izquierda

Normas

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Especificación técnica

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Diseño técnico

