



Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X40

Artículo No.	51240.060.040
Marca	-
UBB	500633195408
UNSPSC	31161518
EAN	8715494613774
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	40 mm
Características de conducción	Hexágono interior
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Flat
Rosca	Métrica
Info	Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.


Normas

ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
NEN	2341
DIN	913
ISO	4026
BS	4168-2

Especificación técnica

d-D	M6
dp (max.)	4
L (mm)	40
P	1
s	3

Diseño técnico



t (min.)

2

FABORY